

microhmmètres programmables OM 21



Le microhmmètre OM 21 est destiné à mesurer en 4 fils des résistances à partir de très faibles valeurs ($0,1 \mu$ de résolution) jusqu'à 200 k avec une excellente précision.

L'OM 21 peut être alimenté sur secteur ou sur batteries rechargeables.

La calibration électronique des appareils est réalisée sans réglage interne.

- **Haute résolution : $0,1 \mu$**
- **Haute précision : 0,03 %, 26 000 points**
- **Choix de la forme du courant**
- **Programmables RS 232 et IEEE 488**
- **Mémorisation et exploitation de 1 000 mesures**

Applications.....

- Mesure de résistance de câbles et de leur résistivité :
 - grande résolution $0,1 \mu$,
 - compensation de température de l'échantillon et des f.e.m. parasites,
 - affichage en Ω/km .
- Mesure de métallisation et de continuité de masse :
 - norme GAM-EG13,
 - courant pulsé ou alterné (10 A),
 - compensation automatique des f.e.m.

parasites.

- Mesure de résistance de contact (connecteurs, interrupteurs, relais) :
 - norme NFC 93050, DIN/IEC 132-1,
 - limitation de la tension maximale de mesure à 20 ou 50 mV,
 - compensation automatique des f.e.m. parasites.
- Mesure de résistance selfique (transformateurs, moteurs...) :
 - protection totale contre les surtensions,

- courant continu,
- compensation des f.e.m. parasites et de la température de l'échantillon,
- calcul automatique de l'échauffement d'un enroulement.

- Mesures de dispositif sensible à l'échauffement (thermistances, composants sensibles à la température) :
 - courant pulsé monocoup, puissance délivrée très faible.

caractéristiques générales

Affichage

26 000 points, LCD 16 segments éclairés de 11,5 mm de hauteur, caractères alpha-numériques pour messages, indication de la valeur de la mesure et de son unité. Dépassement de calibres ou branchements incorrects signalés par un message

d'erreur.
Changement de calibre manuel ou automatique.
Déclenchement de mesure manuel ou automatique (programmable de 1 mesure par seconde à 1 mesure par heure).

Mesure en 4 fils

Courant de mesure.....

- de $10 \mu\text{A}$ à 10 A,
- choix de sa forme
 - continue
 - impulsions alternées

MESURES ÉLECTRIQUES

- impulsions positives,
- avec chaque type de courant, les mesures peuvent être monocoups ou répétitives avec choix de la fréquence de répétition,
- le courant peut également provenir d'une source extérieure.

Temps de mesure
 < 1 seconde en mode continu,
 < 1,5 secondes en mode impulsion,
 < 2 secondes en mode impulsion alternée.

- Protections**.....
- Protection électronique contre les courants de rupture en mesure d'une résistance selfique.
 - Possibilité de limitations à 20 et 50 mV de la tension aux bornes de la résistance à mesurer.

Conditions d'emploi
 Domaine nominal de fonctionnement : 0 à 50°C, 20 à 75 % HR.
 Domaine limite de fonctionnement : - 10 à 55°C, 10 à 80 % HR.

Alimentation.....
 115/230 V ± 10 %, 50/60 Hz avec, en option sur l'OM 21, batterie et chargeur incorporés.

Présentation.....
 Boîtier table avec possibilité de mise en rack.
 Dimensions : 225 x 88 x 310 mm.
 Masse : 2 à 3 kg selon options.

fonctions

L'OM 21 mesure en 4 fils des résistances de très faibles valeurs.
 Pour un même courant, le changement de calibre peut être manuel ou automatique.

L'utilisateur a le choix pour chaque calibre entre 3 valeurs de courant, sauf sur les calibres extrêmes.

Coefficient de température.....
 < 10 % de la précision/°C.

Compensation automatique des forces électromotrices (f.e.m.) parasites.....

Calibre	Résolution	Courant de mesure	Chute de tension	Précision (1)
2 m	0,1 µ	10 A	20 mV	0,05 % + 0,3 µ
20 m	1 µ	10 A	200 mV	0,05 % + 2 µ
20 m	1 µ	1 A	20 mV	0,05 % + 3 µ
200 m	10 µ	10 A	2 V	0,05 % + 10 µ
200 m	10 µ	1 A	200 mV	0,05 % + 20 µ
200 m	10 µ	100 mA	20 mV	0,03 % + 30 µ
2	100 µ	1 A	2 V	0,05 % + 100 µ
2	100 µ	100 mA	200 mV	0,03 % + 200 µ
2	100 µ	10 mA	20 mV	0,03 % + 300 µ
20	1 m	100 mA	2 V	0,03 % + 1 m
20	1 m	10 mA	200 mV	0,03 % + 2 m
20	1 m	1 mA	20 mV	0,03 % + 3 m
200	10 m	10 mA	2 V	0,03 % + 10 m
200	10 m	1 mA	200 mV	0,03 % + 20 m
200	10 m	100 µA	20 mV	0,03 % + 30 m
2 k	100 m	1 mA	2 V	0,03 % + 100 m
	100 m	100 µA	200 mV	0,03 % + 200 m
20 k	1	100 µA	2 V	0,03 % + 1

En ±(% de la lecture + n) sur 90 jours à 23 ± 1°C.

fonctions complémentaires

Correction automatique de la température de l'élément mesuré entre 0 et 100°C.....

L'appareil va ramener par calcul la valeur de la résistance mesurée à 20°C.
 La température de la résistance est soit mesurée (par sonde Pt 100), soit entrée dans l'appareil.
 La nature du métal et son coefficient de température sont également indiqués à l'appareil.

Mesures relatives.....
 L'appareil peut afficher :
 • soit L = M-R,
 • soit L = (M-R)/R (affichage direct en %)
 (L valeur affichée, M valeur mesurée, R

valeur de référence mémorisée).

Mémorisation.....
 Mémorisation de 1000 mesures, de leur valeur moyenne, minimale ou maximale avec relecture sur l'affichage ou exploitation par les interfaces numériques et analogiques.

2 seuils programmables.....
 Avec sortie sur 2 relais (1A/220V~).

Sortie analogique flottante.....
 0 à 2,5 V (charge 2,5 k résolution 10 mV).
 Image de tout ou partie de la valeur mesurée : l'origine et l'étendue de mesure pro-

grammables permettent un effet «loupe». Les valeurs en mémoire peuvent être relues sous forme de tensions analogiques.

Interfaces RS232 C et IEEE 488-2.....
 Ceux-ci, RS 232C en standard et IEEE 488-2 en option, permettent à partir d'un ordinateur :
 • la programmation complète de l'appareil,
 • l'exploitation des mesures (tracé de courbe, sortie sur imprimante ...),
 • la calibration électronique de l'appareil.

logiciels

Un logiciel permet de programmer l'OM 21 à partir d'un ordinateur compatible PC. Il se présente sous la forme de menus déroulants à fenêtres, l'opérateur étant entièrement guidé dans ses choix par un système de questions/réponses.

Une deuxième fonction du logiciel est d'exploiter les mesures en mémoire : transfert dans la mémoire du PC ou sur disquette sous forme de fichier exploitable par un tableur, présentation des mesures sous forme de tableaux ou de courbes.

Driver Labview.....

Ce driver, fourni gratuitement sur demande, permet à l'utilisateur de Labview de se connecter facilement à ce logiciel, de piloter ainsi son microohmmètre (OM 21 option IEEE) à partir d'un PC et de traiter ses résultats.

instructions pour commander

Microohmmètre RS 232	
Appareil de base 10 A	OM 21-1
Appareil de base 10 A+ batterie et chargeur	OM 21-2
Appareil de base 10 A+ IEEE 488-2	OM 21-3
Appareil de base 10 A+ IEEE 488-2 + batterie	OM 21-4

Accessoires

Pour plus de détails, se reporter à la page "Accessoires pour OM"

Pinces Kelvin (la paire)	AN 5806
Pince Kelvin (l'unité)	AMT004
Pointes de touche Kelvin (l'unité)	AMT003
Banc serre-fil	2381
Guide fil	2388
Sacoche de transport	AN 6901
Équerres pour montage en panneau	AN 5883
Kit pour montage en rack	AN 5884
Cordon de liaison RS 232 (9-25 points, femelle) (1)	AN 5874
Cordon de liaison RS 232 (9-9 femelle) (1)	AN 5875
Cordon de liaison RS 232 (9-25 mâle) (1)	AN 5876
Cordon de liaison IEEE 488	AN 5836
Adaptateur PC 9/25 pts	AN 5894
Imprimante série 40 col.	Nous consulter
Driver Labview	OM2-LABV-DRIV

Pour OM21-1 et 21-3 :	
Alimentation 3 V/10 A	AMT002

(1) le connecteur RS232 de l'OM 21 est un 9 broches femelle.

accessoires pour OM

pinces de mesures KELVIN AN 5806




Paire de cordons de mesure se composant chacun d'une pince KELVIN équipée d'un câble souple de 3 m avec fiches banane de sécurité 4 mm. La pince KELVIN permet une mesure en 4 fils puisqu'il existe une parfaite séparation galvanique entre l'arri-

vée du courant et la prise de tension. Ses contacts sont dorés.
Ouverture maximum : 1,5 cm.
Courant maximum supporté : 10 A.
Vendues par paire.

pointe de touche KELVIN AMT 003

Cordon de mesure se composant de 2 fils et d'une pointe de touche double concentrique (Kelvin).
Longueur de la tige (de la poignée à l'extrémité) : env. 85 mm.
Diamètre de la tige : 8 mm.
Longueur du câble : 3 m.
Équipé de fiches banane de sécurité.
Courant max. 10 A.
Vendue à l'unité.



pince de mesure KELVIN AMT 004



Pince KELVIN grand modèle : l'ouverture maximum de la pince est de 3 cm et elle supporte en permanence un courant de 10 A (livrée avec cordon de 3 m équipé de fiches banane de sécurité).
Vendue à l'unité.

banc serre-fil 2381

Le banc serre-fil permet la mesure de la résistance d'un fil ou d'une barre sur une longueur fixe prédéterminée d'un mètre. Avec ce banc, on réalise des mesures sur

des fils d'une section de 100 mm² max. avec un courant max. de 100 A.
Le banc serre-fil a une règle graduée en millimètre.

Pour une meilleure précision, il est conseillé d'utiliser le rail guide-fil qui complète le banc.

kit pour montage rack AN 5884

Ce kit permet de monter en rack un microhmètre de table.

sacoche AN 6901

Sacoche de transport souple, matelassée, imperméable pour tous les appareils de table.
Dimensions intérieures : 31 x 26 x 14 cm.



B.P. 182 - F 91006 EVRY Cedex

Ile de France : ☎ 01 69 36 50 36
Nord-Normandie : ☎ 03 20 70 54 92
Centre-Ouest : ☎ 02 28 01 05 60
Est (Electrona) : ☎ 03 88 10 30 40
Rhône-Alpes/PACA : ☎ 04 78 74 00 68
Sud-Ouest : ☎ 05 34 27 36 50

Les caractéristiques ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées